

# Panel frontal/trasero CompacPRO, con fijación oculta



El panel frontal para el caso CompacPRO se monta en el marco de la caja. El panel frontal no tiene tornillos visibles y se puede utilizar para la lámina delantera.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel Al, 2,5 mm

## ESPECIFICACIONES

<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Acabado:</b>	Anodizado
<b>Tipo de accesorio:</b>	Panel frontal
<b>Tipo de producto:</b>	Panel frontal

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Cantidad del paquete	Acabado frontal
24575-275	4U	172.9mm	84HP	452.1mm	1	Anodizado
24575-075	2U	84mm	84HP	452.1mm	1	Anodizado
24575-155	3U	128.4mm	63HP	345.4mm	1	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Ancho del rack	Anchura	Cantidad del paquete	Acabado frontal
24575-175	3U	128.4mm	84HP	452.1mm	1	Anodizado
24575-455	6U	261.8mm	63HP	345.4mm	1	Anodizado
24575-475	6U	261.8mm	84HP	452.1mm	1	Anodizado
24575-135	3U	128.4mm	42HP	238.7mm	1	Anodizado
24575-255	4U	172.9mm	63HP	345.4mm	1	Anodizado
24575-035	2U	84mm	42HP	238.7mm	1	Anodizado
24575-235	4U	172.9mm	42HP	238.7mm	1	Anodizado
24575-115	3U	128.4mm	28HP	167.5mm	1	Anodizado

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	Fondo
24575-275	Anodizado	No	2.5mm
24575-075	Anodizado	No	2.5mm
24575-155	Anodizado	No	2.5mm
24575-175	Anodizado	No	2.5mm
24575-455	Anodizado	No	2.5mm
24575-475	Anodizado	No	2.5mm
24575-135	Anodizado	No	2.5mm
24575-255	Anodizado	No	2.5mm
24575-035	Anodizado	No	2.5mm
24575-235	Anodizado	No	2.5mm
24575-115	Anodizado	No	2.5mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**