

DC Fan

Ventilador axial, 119 mm, con entrada DC. Pieza de repuesto para bandejas de ventilador de 1 U.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ventilador DC axial de 119 mm, con enchufe para cable de conexión

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Compatible con | Anchura | Longitud | Altura | Tensión CC | Flujo de aire |
|--------------------|----------------------------|---------|----------|--------|------------|----------------------|
| 60713-600 | 19" bandejas de ventilador | 119mm | 119mm | 32mm | 12V | 140m ³ /h |
| 20713-242 | 19" bandejas de ventilador | 119mm | 119mm | 38mm | 48V | 184m ³ /h |
| 20713-241 | 19" bandejas de ventilador | 119mm | 119mm | 38mm | 12V | 184m ³ /h |
| 20713-240 | 19" bandejas de ventilador | 119mm | 119mm | 38mm | 24V | 184m ³ /h |
| 20713-172 | 19" bandejas de ventilador | 119mm | 119mm | 25.5mm | 24V | 171m ³ /h |

Table 2/2

| Número de catálogo | Nivel de ruido | Potencia | Presión estática máxima | Temperatura ambiente | Cantidad del paquete |
|--------------------|----------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 60713-600 | 39dB(A) | 8W | 46Pa | 70°C | 1 |
| 20713-242 | 42dB(A) | 8W | 68Pa | 70°C | 1 |
| 20713-241 | 42dB(A) | 8W | 68Pa | 70°C | 1 |
| 20713-240 | 42dB(A) | 8W | 68Pa | 70°C | 1 |
| 20713-172 | 50.5dB(A) | 7W | 50.5Pa | 70°C | 1 |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el cable de conexión y la rejilla protectora por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE