

Chaîne CHN



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Chaîne à maillons ronds

Conforme à la norme DIN 5685

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Longueur (L)	A	B
CHN13KSP	591410	Acier	Électro-galvanisé	100m	22 mm	3.5 mm
CHN13K	386780	Acier	Électro-galvanisé	30m	22 mm	3.5 mm
CHN15K	385910	Acier	Électro-galvanisé	30m	24 mm	4.5 mm
CHN15KS4	591500	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		30m	24 mm	4.5 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Longueur (L)	A	B
CHN17KS4	591510	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		30m	26 mm	5.5 mm
CHN17K	385920	Acier	Électro-galvanisé	30m	26 mm	5.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	D	Charge statique	Certifications
CHN13KSP	591410	2 mm	200N	
CHN13K	386780	2 mm	200N	ITB
CHN15K	385910	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	2.5 mm	300N	ITB
CHN17KS4	591510	3 mm	400N	ITB
CHN17K	385920	3 mm	400N	ITB

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

