

Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 139,7mm dia, 5" tuy

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DIN140PL



FONCTIONS

Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle

Adapté aux applications pour point fixe

Peut être soudé sur une poutre en T pour former un élément coulissant

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 400171

Matériau: Acier

Finition: Brut

Diamètre extérieur (OD): 139.7 mm

Taille du tuyau: 5"

NB/DN: 125

Taille de trou (HS): 18 mm

Largeur (W): 50 mm

Épaisseur (T): 8 mm

A: 204 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

