

# Boulon à tête hexagonale

## FONCTIONS

Boulon à tête hexagonale entièrement fileté

## SPÉCIFICATIONS


**Conformité:** DIN 933

**Matériau:** Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
HSCRM825EG	593680	Électro-galvanisé	8	25mm
HSCRM1025HD	593745	Galvanisé à chaud	10	25mm
HSCRM1030HD	593755	Galvanisé à chaud	10	30mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

