

Écrou hexagonal



FONCTIONS

Écrou hexagonal avec filetage intérieur pour multiple applications

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille du piquet	Épaisseur	Diamètre de fil
010M6	592040	Acier	Électro-galvanisé	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Acier	Électro-galvanisé	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Acier	Galvanisé à chaud	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Acier	Galvanisé à chaud	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille du piquet	Épaisseur	Diamètre de fil
010M12	592070	Acier	Électro-galvanisé	M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Acier	Électro-galvanisé	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Acier	Électro-galvanisé	M10		

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

