

Embout fileté



FONCTIONS

Longueurs pré-coupées de tige filetée

SPÉCIFICATIONS


Classe de qualité: 4.6
Finition: Électro-galvanisé
Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	Longueur (L)
051M10025	400345	M10	25mm
051M8025	400336	M8	25mm
051M8040	400337	M8	40mm
051M10040	400346	M10	40mm
051M8060	400338	M8	60mm
051M10060	400347	M10	60mm
051M8070	593465	M8	70mm
051M10080	400349	M10	80mm
051M8080	400340	M8	80mm
051M10090	593505	M10	90mm
051M8100	400342	M8	100mm
051M10100	400351	M10	100mm

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	Longueur (L)
051M10150	593516	M10	150mm
051M8150	593477	M8	150mm
051M8120	593476	M8	120mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

