

Contacteur de porte sans câble

Data Solutions



Contacteur de porte avec contact magnétique, permettant une efficacité opérationnelle. Ce produit est simple à mettre en œuvre car il est de type Plug and Play.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Contacteur de porte (sans câble de connexion)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Profondeur	Hauteur	Température de fonctionnement	Indice de protection	Largeur	Conformité
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 forme B

Table 2/2

Référence catalogue	Courant nominal	Quantité par colis	Tension	Diamètre de fil
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm ²

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le support d'installation d'interrupteur de porte (Varistar, Novastar, Eurorack) séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE