

Interceptor nVent ERICO System 3000

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

INTMKIVSS



FONCTIONS

Réponse dynamique à l'approche d'un traceur descendant

Conçu pour les installations de hauteur inférieure

Technologie non radioactive

Aucune source d'alimentation externe n'est requise

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 702089

Matériau: Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)

Température: -40 to 100°C

Hauteurs de pose (H): 20m max


Diamètre 1 (Ø1): 101.6mm

Diamètre 2 (Ø2): 26.15mm

Hauteur (H): 348mm

Taille du filetage (TS): 1/2" BSPP

Poids unitaire: 2.06kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE