

Bâti de prises avec 2 câble d'alimentation, 3 phases, SCHUKO et IEC

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

60110-286



PDU modulaire et compact avec deux entrées de cordon d'alimentation qui peuvent être connectées à une alimentation A et B. Conception peu encombrante dans un seul châssis.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Montage horizontal et vertical possible

Deux câbles de connexion (réduit de moitié en longueur), 3 m (avec extrémité ouverte), phase 2 x 3 , 400 VAC (rouge, noir, blanc)

Les bâtis de prises peuvent être pivotés dans toutes les directions (par incréments de 90°) pendant l'installation

Hauteur utile 1 U

Bâti de prises avec prises femelles CEI 60320-C13 ou SCHUKO

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de prise: CEI C13; SCHUKO

Nombre de prises: 36

Sorties commutées: Non

Tension CA: 400V

Quantité par colis: 1

Couleur: Gris; Noir; Rouge

Profondeur: 44mm

Finition: Anodisé

Hauteur: 44mm

Longueur: 1848.5mm

Matériau: Aluminium; Polyamide

Type de produit: Bâti de prises

Net Weight: 4.435kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE