

Plaque d'Entrée de Câbles Basse, CEPL



Les entrées de câbles CEPL conviennent parfaitement aux applications comportant une armoire avec de nombreux câbles entrants ou sortants et où l'espace d'installation est limité. Les entrées de câbles CEPL peuvent être installées sans outils, rapidement et en toute facilité.

NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

FONCTIONS

Finition: Gris

Unité de livraison: 10

Description: Pour une entrée de câbles rapide, économique et sans outils ou l'installation de gaines pneumatiques à l'intérieur d'une armoire. Le système à clips fonctionne sur des parois de 1,5 à 2,5 mm d'épaisseur.

Resistance à la température: -40 °C à +90 °C

Inflammabilité: UL94 V-0

Protection: IP54, NEMA 1, 12

Matériau: TPE

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Nombre de passe-câbles | Passage de câbles | Configuration | Taille de découpe | Hauteur | Largeur |
|---------------------|------------------------|---|---------------------------|-------------------|---------|---------|
| CEPL1924 | 19 | (12) x 1.0 - 6.5 mm, (7) 1.0 - 12.1 mm | | 36 x 112mm | 44mm | 142mm |
| CEPL1724 | 17 | (5) 1.0 - 10.5 mm, (12) 1.0 - 12.6 mm | | 36 x 112mm | 44mm | 142mm |
| CEPL4824 | 48 | (48) 1.0 - 6.5 mm | | 36 x 112mm | 44mm | 142mm |
| CEPL4224 | 42 | (12) 1.0 - 7.2 mm, (17) 1.0 - 6.4 mm, (12) 1.0 - 5.0 mm, (1) 1.0 - 4.7 mm | | 36 x 112mm | 44mm | 142mm |
| CEPL1424 | 14 | (14) 1.0 - 12.1 mm | 12 x 1.0-15.0mm (.04-.59) | 36 x 112mm | 44mm | 142mm |
| CEPL1224 | 12 | (12) 1.0 - 15.0 mm | | 36 x 112mm | 44mm | 142mm |
| CEPL5024 | 50 | (50) 1.0 - 6.55 mm | | 36 x 112mm | 44mm | 142mm |
| CEPL2624 | 26 | (16) 1.0 - 6.5 mm, (4) 1.0 - 12.1 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm, (2) ASI-LTG | | 36 x 112mm | 44mm | 142mm |
| CEPL1824 | 18 | (4) 1.0 - 6.5 mm, (5) 1.0 - 10.5 mm, (5) 1.0 - 12.5 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm | | 36 x 112mm | 44mm | 142mm |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.