

Porte vitrée avec verre transparent, ADC



Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.

FONCTIONS

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement les composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles.

Matériau: Acier 1.2 mm / 1.5 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 500 mm ou plus / 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 800 mm ou plus, et verre de sécurité transparent 4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Unité de livraison: 1 porte.

SPÉCIFICATIONS

| | |
|----------------------|-------------------|
| Couleur: | Gris clair |
| Matériau: | Acier doux |
| Finition: | Revêtement poudré |
| Code couleur: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Épaisseur | Nombre de verrous | Taille de la fenêtre |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------|-------------------|----------------------|
| ADC06050R5 | 600mm | 500mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 459 x 343mm |
| ADC10080R5 | 1000mm | 800mm | 15mm | 2mm | 1 | 859 x 627mm |
| ADC04040R5 | 400mm | 400mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 259 x 243mm |
| ADC04030R5 | 400mm | 300mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 259 x 143mm |
| ADC10060R5 | 1000mm | 600mm | 15mm | 2mm | 1 | 859 x 427mm |
| ADC05030R5 | 500mm | 300mm | 15mm | 1.5mm | 1 | 359 x 143mm |
| ADC12060R5 | 1200mm | 600mm | 15mm | 2mm | 1 | 1059 x 427mm |
| ADC08060R5 | 800mm | 600mm | 15mm | 2mm | 2 | 659 x 443mm |
| ADC05040R5 | 500mm | 400mm | 15mm | 1.5mm | 1 | 359 x 243mm |
| ADC03030R5 | 300mm | 300mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 159 x 143mm |
| ADC07050R5 | 700mm | 500mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 559 x 343mm |
| ADC12080R5 | 1200mm | 800mm | 15mm | 2mm | 1 | 1059 x 627mm |
| ADC06040R5 | 600mm | 400mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 459 x 243mm |
| ADC03025R5 | 300mm | 250mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 159 x 93mm |
| ADC06060R5 | 600mm | 600mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 459 x 443mm |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

* fermeture à crémone 3 points. Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.