

# Face avant de 19"

Faces avant en Aluminium.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Aluminium, 3 ou 4 mm d'épaisseur, anodisé ou peint

## SPÉCIFICATIONS

- Largeur du rack:** 95HP
- Matériau:** Aluminium
- Type accessoire:** Face avant
- Type de produit:** Face avant

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Profondeur (D) | Fixation           | Finition          | Finition avant | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 30118-948           | 1U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-299           | 1U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 40304-074           | 1U              | 4mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Profondeur (D) | Fixation           | Finition          | Finition avant | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 30219-098           | 1U              | 3mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30118-954           | 7U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-955           | 8U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-953           | 6U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-305           | 6U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-952           | 5U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30219-113           | 6U              | 3mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30219-104           | 3U              | 3mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30118-949           | 2U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-303           | 4U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-309           | 10U             | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 40304-079           | 6U              | 4mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30118-307           | 8U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 40304-077           | 4U              | 4mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30118-304           | 5U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-306           | 7U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-301           | 2U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |

Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Profondeur (D) | Fixation           | Finition | Finition avant | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|
| 40304-076           | 3U              | 4mm            | À visser à l'avant | Anodisé  | Anodisé        | 1                  |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Profondeur (D) | Fixation           | Finition          | Finition avant | Quantité par colis |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 40304-082           | 9U              | 4mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30219-137           | 7U              | 3mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 40304-080           | 7U              | 4mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30219-143           | 9U              | 3mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30118-951           | 4U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-308           | 9U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30118-956           | 9U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30219-107           | 4U              | 3mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30219-144           | 10U             | 3mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 40304-081           | 8U              | 4mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30219-138           | 8U              | 3mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30118-950           | 3U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30219-110           | 5U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Anodisé        | 1                  |
| 30118-302           | 3U              | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |
| 30219-101           | 2U              | 3mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 40304-083           | 10U             | 4mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 40304-075           | 2U              | 4mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 40304-078           | 5U              | 4mm            | À visser à l'avant | Anodisé           | Anodisé        | 1                  |
| 30118-957           | 10U             | 3mm            | À visser à l'avant | Revêtement poudré | Peint          | 1                  |

Table 1/2

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Code couleur | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Type              |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 30118-948           | Peint        |                 | RAL 7021     | Non                        | 43.6mm      | Face avant de 19" |
| 30118-299           | Peint        |                 | RAL 7035     | Non                        | 43.6mm      | Face avant de 19" |
| 40304-074           | Anodisé      | Oui             |              | Non                        | 43.6mm      | Face avant de 19" |
| 30219-098           | Anodisé      | Non             |              | Non                        | 43.6mm      | Face avant de 19" |
| 30118-954           | Peint        |                 | RAL 7021     | Non                        | 310.3mm     | Face avant de 19" |
| 30118-955           | Peint        |                 | RAL 7021     | Non                        | 354.8mm     | Face avant de 19" |
| 30118-953           | Peint        |                 | RAL 7021     | Non                        | 265.9mm     | Face avant de 19" |
| 30118-305           | Peint        |                 | RAL 7035     | Non                        | 265.9mm     | Face avant de 19" |
| 30118-952           | Peint        |                 | RAL 7021     | Non                        | 221.4mm     | Face avant de 19" |
| 30219-113           | Anodisé      | Non             |              | Non                        | 265.9mm     | Face avant de 19" |
| 30219-104           | Anodisé      | Non             |              | Non                        | 132.5mm     | Face avant de 19" |
| 30118-949           | Peint        |                 | RAL 7021     | Non                        | 88.1mm      | Face avant de 19" |
| 30118-303           | Peint        |                 | RAL 7035     | Non                        | 177mm       | Face avant de 19" |
| 30118-309           | Peint        |                 | RAL 7035     | Non                        | 443.7mm     | Face avant de 19" |
| 40304-079           | Anodisé      | Oui             |              | Non                        | 265.9mm     | Face avant de 19" |
| 30118-307           | Peint        |                 | RAL 7035     | Non                        | 354.8mm     | Face avant de 19" |
| 40304-077           | Anodisé      | Oui             |              | Non                        | 177mm       | Face avant de 19" |
| 30118-304           | Peint        |                 | RAL 7035     | Non                        | 221.4mm     | Face avant de 19" |
| 30118-306           | Peint        |                 | RAL 7035     | Non                        | 310.3mm     | Face avant de 19" |

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Code couleur | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Type              |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 30118-301           | Peint        |                 | RAL 7035     | Non                        | 88.1mm      | Face avant de 19" |

Table 2/2

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Code couleur | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Type              |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 40304-076           | Anodisé      | Oui             |              | Non                        | 132.5mm     | Face avant de 19" |
| 40304-082           | Anodisé      | Oui             |              | Non                        | 399.2mm     | Face avant de 19" |
| 30219-137           | Anodisé      | Non             |              | Non                        | 310.3mm     | Face avant de 19" |
| 40304-080           | Anodisé      | Oui             |              | Non                        | 310.3mm     | Face avant de 19" |
| 30219-143           | Anodisé      | Non             |              | Non                        | 399.2mm     | Face avant de 19" |
| 30118-951           | Peint        |                 | RAL 7021     | Non                        | 177mm       | Face avant de 19" |
| 30118-308           | Peint        |                 | RAL 7035     | Non                        | 399.2mm     | Face avant de 19" |
| 30118-956           | Peint        |                 | RAL 7021     | Non                        | 399.2mm     | Face avant de 19" |
| 30219-107           | Anodisé      | Non             |              | Non                        | 177mm       | Face avant de 19" |
| 30219-144           | Anodisé      | Non             |              | Non                        | 443.7mm     | Face avant de 19" |
| 40304-081           | Anodisé      | Oui             |              | Non                        | 354.8mm     | Face avant de 19" |
| 30219-138           | Anodisé      | Non             |              | Non                        | 354.8mm     | Face avant de 19" |
| 30118-950           | Peint        |                 | RAL 7021     | Non                        | 132.5mm     | Face avant de 19" |
| 30219-110           | Anodisé      | Non             |              | Non                        | 221.4mm     | Face avant de 19" |
| 30118-302           | Peint        |                 | RAL 7035     | Non                        | 132.5mm     | Face avant de 19" |
| 30219-101           | Anodisé      | Non             |              | Non                        | 88.1mm      | Face avant de 19" |
| 40304-083           | Anodisé      | Oui             |              | Non                        | 443.7mm     | Face avant de 19" |

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Code couleur | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Type              |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 40304-075           | Anodisé      | Oui             |              | Non                        | 88.1mm      | Face avant de 19" |
| 40304-078           | Anodisé      | Oui             |              | Non                        | 221.4mm     | Face avant de 19" |
| 30118-957           | Peint        |                 | RAL 7021     | Non                        | 443.7mm     | Face avant de 19" |

Table 1/2

| Référence catalogue | Largeur (W) |
|---------------------|-------------|
| 30118-948           | 483mm       |
| 30118-299           | 483mm       |
| 40304-074           | 483mm       |
| 30219-098           | 483mm       |
| 30118-954           | 483mm       |
| 30118-955           | 483mm       |
| 30118-953           | 483mm       |
| 30118-305           | 483mm       |
| 30118-952           | 483mm       |
| 30219-113           | 483mm       |
| 30219-104           | 483mm       |
| 30118-949           | 483mm       |
| 30118-303           | 483mm       |
| 30118-309           | 483mm       |
| 40304-079           | 483mm       |
| 30118-307           | 483mm       |
| 40304-077           | 483mm       |
| 30118-304           | 483mm       |
| 30118-306           | 483mm       |
| 30118-301           | 483mm       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Largeur (W) |
|---------------------|-------------|
| 40304-076           | 483mm       |
| 40304-082           | 483mm       |
| 30219-137           | 483mm       |
| 40304-080           | 483mm       |

| Référence catalogue | Largeur (W) |
|---------------------|-------------|
| 30219-143           | 483mm       |
| 30118-951           | 483mm       |
| 30118-308           | 483mm       |
| 30118-956           | 483mm       |
| 30219-107           | 483mm       |
| 30219-144           | 483mm       |
| 40304-081           | 483mm       |
| 30219-138           | 483mm       |
| 30118-950           | 483mm       |
| 30219-110           | 483mm       |
| 30118-302           | 483mm       |
| 30219-101           | 483mm       |
| 40304-083           | 483mm       |
| 40304-075           | 483mm       |
| 40304-078           | 483mm       |
| 30118-957           | 483mm       |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**