

CompacPRO Complete Desktop Case, Sans blindage



Le coffret préconfiguré nVent SCHROFF CompacPRO assure la protection électronique des montages 19" tels que les unités enfichables et les cartes Europe. Le cadre et les flancs en aluminium moulé garantissent la robustesse de la solution. De plus, une vaste gamme d'accessoires est disponible.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret de table préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101 pour les composants 19"

La construction en aluminium garantit la robustesse de la solution

Flanc avec décrochement faisant office de poignée

Pour montage de carte fond de panier avec bandes isolantes

Slots de ventilation sur la face arrière

Fentes d'aération dans le capot inférieur

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Avant et arrière identiques, construction symétrique en profondeur

Connexions GND/mise à la terre conformément à (voir catalogue page 5.76)

Conforme DIN EN 62368-1

SPÉCIFICATIONS

Type de produit:	Coffret
Type:	Coffret pour composants 19"

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur du rack	Largeur	Profondeur	Quantité par colis
14575-155	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-174	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-156	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-135	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-114	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-136	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-178	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-134	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-115	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-154	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-175	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-176	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1

Table 2/3

Référence catalogue	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique
14575-155	129.3mm	326mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non
14575-174	129.3mm	432mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non
14575-156	129.3mm	326mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non
14575-135	129.3mm	219mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non
14575-114	129.3mm	148mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non
14575-136	129.3mm	219mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non
14575-178	129.3mm	432mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non
14575-134	129.3mm	219mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non
14575-115	129.3mm	148mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non

Référence catalogue	Hauteur utile	Largeur utile	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique
14575-154	129.3mm	326mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non
14575-175	129.3mm	432mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non
14575-176	129.3mm	432mm	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-103	Non

Table 3/3

Référence catalogue	Finition	Matériau	Indice de protection	Charge statique
14575-155	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-174	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-156	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-135	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-114	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-136	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-178	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-134	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-115	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-154	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-175	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg
14575-176	Anodisé, Revêtement poudré	Aluminium	IP20	30kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE