


Face avant 19", surface pleine, 3 U, 28 F, 2,5 mm, Al, RAL 7035

RÉFÉRENCE CATALOGUE

30118-331



Face avant sans ou avec D-SUB, type ST 3 ou découpe FDDI.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant 19" sans découpe

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 28HP

Type accessoire: Face avant

Quantité par colis: 1

Finition avant: Peint

Face d'appui: Conducteur

Code couleur: RAL 7035

Profondeur: 2.5mm

Finition: Revêtement poudré

Hauteur: 128.4mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant

Largeur: 141.9mm

Net Weight: 0.126kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE