

Lampes LED pour armoires



La lampe compacte et flexible permet un montage et une installation rapides et faciles dans une baie. Pour une plus grande souplesse de montage, l'éclairage LED peut être fixé au boîtier à l'aide de vis ou rapidement fixé à toute surface plane en acier à l'aide de kits magnétiques en option. Une fonction 'détecteur de mouvement' est également disponible.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Câble d'alimentation pour l'installation d'un éclairage LED dans une armoire

Les lampes peuvent être facilement montées verticalement ou horizontalement

Câblage simple de type "plug-and-play"

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Éclairage

Table 1/2

Référence catalogue	Type accessoire	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur	Finition	Type
57274	Éclairage	IP20	1	Noir	Mat doux	Cabinet Light, Bornier
57275	Éclairage	IP20	2		Mat doux	Cabinet Light, Aimant
60130-114	Éclairage	IP20	1		Lisse	Câble de connexion
57265	Éclairage	IP20	1	Noir	Mat doux	Cabinet Light
57272	Éclairage	IP20	1	Noir	Lisse	Câble de connexion

Référence catalogue	Type accessoire	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur	Finition	Type
57273	Éclairage	IP20	1	Noir	Lisse	Câble de connexion

Table 2/2

Référence catalogue	Type de connexion	Puissance lumineuse	Courant nominal	Poids	Certifications
57274	Alimentation, Câblage traversant, 2 pôles		16A	0.07kg	RoHS
57275				0.08kg	RoHS
60130-114	Alimentation, Câblage traversant, 2 pôles		10A	0.083kg	RoHS, EAC
57265	Alimentation, Câblage traversant, 2 pôles	550lm		0.24kg	CE, RoHS
57272	Alimentation, Câblage traversant, 2 pôles		10A	0.3kg	RoHS
57273	Alimentation, Câblage traversant, 2 pôles		10A	0.3kg	RoHS

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE