


Varistar CP | Socle roulant



Socle pour créer une baie mobile.

FONCTIONS

Bandeaux, Acier, 1,5 mm

Charge admissible sur roulettes 400 kg, sur pieds vérins 1600 kg

Support, Acier, 3 mm

Couleur RAL 7021

Hauteur socle H = 103 mm, avec pieds réglables de 126 à 134 mm

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Couleur | Code couleur | Finition |
|---------------------|---------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|
| 21630-664 | 800mm | 1000mm | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | Revêtement poudré |
| 21630-655 | 600mm | 600mm | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | Revêtement poudré |
| 21630-663 | 800mm | 900mm | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | Revêtement poudré |
| 21630-662 | 800mm | 800mm | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | Revêtement poudré |
| 21630-661 | 800mm | 600mm | 1 | | | Revêtement poudré |
| 21630-658 | 600mm | 1000mm | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | Revêtement poudré |
| 21630-657 | 600mm | 900mm | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | Revêtement poudré |
| 21630-656 | 600mm | 800mm | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | Revêtement poudré |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type | Compatible avec |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 21630-664 | Socle de base, mobile | Varistar CP |
| 21630-655 | Socle de base, mobile | Varistar CP |
| 21630-663 | Socle de base, mobile | Varistar CP |
| 21630-662 | Socle de base, mobile | Varistar CP |
| 21630-661 | Socle de base, mobile | Varistar CP |
| 21630-658 | Socle de base, mobile | Varistar CP |
| 21630-657 | Socle de base, mobile | Varistar CP |
| 21630-656 | Socle de base, mobile | Varistar CP |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE