

# Vis A33



## FONCTIONS


Vis autotoforante pointe à tête hexagonale longue et rondelle dentelée

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Longueur de la vis (L)
A3308AP100	Acier	Électro-galvanisé	25.4mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

**Europe**

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

**Europe**

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

