

Support d'angle



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Offre une fixation à partir de structure béton ou de bois, pour des assemblages nVent CADDY Speed Link, du câble, de la tige filetée, des crochets en S ou de la chaîne

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier


Table 1/2

Référence catalogue	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
AB375	6.4 mm	9.5 mm	25.4 mm	25.4mm	19.1 mm	2.79 mm
AB	6.3 mm	6.3 mm	25.3 mm	25.3mm	19 mm	2.74 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Charge statique
AB375	700N
AB	700N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

