

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, 1" Tuyau, 32–33,7 mm OD

RÉFÉRENCE CATALOGUE

4290100EG



CERTIFICATIONS



FM Approved, Pipe Hanger Components



FONCTIONS

Contient un mécanisme de fermeture facile

Les rondelles en plastique permettent d'éviter l'écrasement du tuyau en CPVC ou en plastique et d'assurer un ajustement flottant

Les bords évasés et la zone de soudage spécialement conçue permettent de protéger la canalisation CPVC

Idéal pour les installations où l'espace est réduit et où les services doivent être montés au plus proche de la surface de fixation

Adapté au tuyau de gicleur en acier allant de 3/4" à 2" (20 à 50 DN)

Élimine la nécessité d'un renfort parasismique lorsque les descentes sont inférieures à 150 mm (6 po) de la surface de fixation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Conforme à la norme SP-58 (type 12) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du tuyau: 1"


Diamètre extérieur (OD): 32.0 - 33.7 mm

Largeur (W): 30.2 mm

Épaisseur (T): 1.59 mm

Charge statique: 1100N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

