

Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 6" Tuyau, 150 DN, 168,3 mm OD


RÉFÉRENCE CATALOGUE

5100600EG



L'attache nVent CADDY EZ Riser 510 est un collier de serrage à fermeture rapide, idéal pour supporter des tuyaux en acier verticaux lorsque l'espace est suffisant. Cette solution prête à l'emploi est dotée de trous à fente pour simplifier l'assemblage et éliminer les risques de matériel desserré. Grâce à sa conception à tête de rondelle dentelée, les installateurs peuvent facilement assembler l'attache EZ Riser avec un seul outil.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Un seul outil requis pour le serrage grâce aux têtes de rondelle dentelées

Conforme à la Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Les boulons à embase et collet collé dentelé éliminent la nécessité d'utiliser des clés à la fois pour le boulon et l'écrou

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 8) et à la norme SP-58 (type 8) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Electro-galvanisé

Taille du tuyau: 6"

NB/DN: 150

Diamètre extérieur (OD): 168.3 mm

Taille de trou (HS): 14 mm

A: 406 mm

B: 51 mm



Charge statique: 6900N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le collier est conçu pour les tuyaux en acier et doit être installé sous une patte de couplage ou de cisaillement avec des boulons serrés à la valeur de couple recommandée.

Trous à fente et boulons pour tailles de tuyaux jusqu'à 12 po uniquement.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

