

Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 48 mm OD


RÉFÉRENCE CATALOGUE

5120150EG



L'attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints est un collier de serrage à fermeture rapide idéal pour les tuyaux verticaux dans les espaces limités. Cette solution innovante est conçue pour les situations dans lesquelles un collier de taille standard serait inadapté, par exemple lorsqu'un tuyau est proche du coin d'une pièce. Cette solution prête à l'emploi est dotée de trous à fente pour simplifier l'assemblage et éliminer les risques de matériel desserré. Grâce à la conception à tête de rondelle dentelée, les installateurs peuvent facilement assembler l'attache EZ Riser pour espaces restreints avec un seul outil.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Un seul outil requis pour le serrage grâce aux têtes de rondelle dentelées

Ses oreilles courtes permettent une utilisation dans les espaces confinés ou les coins

Conforme à la Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 8) et à la norme SP-58 (type 8) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du tuyau: 1 1/2"

NB/DN: 40

Diamètre extérieur (OD): 48 mm


Taille de trou (HS): 11 mm

A: 155.57 mm

B: 25.4 mm

Charge statique: 1100N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

