

Plot à ressort libre



La gamme de Plots antivibratoires de nVent CADDY est utilisée pour minimiser les vibrations produites par les systèmes pris en charge tels que l'équipement mécanique, les pompes, les conduits, la tuyauterie et les ventilateurs d'évacuation, en caisson et en ligne.

FONCTIONS

Utilisé pour soutenir les équipements et unités de climatisation, les compresseurs, les pompes, les refroidisseurs et les tours de refroidissement

Les ressorts utilisent un code couleur permettant une sélection précise et une vérification facile sur le terrain

La surface en caoutchouc offre des propriétés antidérapantes

Le dispositif de mise à niveau intégré permet un réglage fin

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge statique maximale	Déflexion
VIBFSM1B1000	101.6mm	152.4mm	123.83mm	4448N	25.4mm
VIBFSM1B300	101.6mm	152.4mm	123.83mm	1335N	25.4mm
VIBFSM1A800	73.03mm	127mm	139.7mm	3559N	25.4mm
VIBFSM1B2500	101.6mm	152.4mm	123.83mm	11120N	25.4mm
VIBFSM1A1000	73.03mm	127mm	139.7mm	4448N	25.4mm
VIBFSM1B2200	101.6mm	152.4mm	123.83mm	9786N	25.4mm
VIBFSM1A900	73.03mm	127mm	139.7mm	4004N	25.4mm
VIBFSM1B2000	101.6mm	152.4mm	123.83mm	8896N	25.4mm
VIBFSM1A1100	73.03mm	127mm	139.7mm	4893N	25.4mm
VIBFSM1A400	73.03mm	127mm	139.7mm	1780N	25.4mm
VIBFSM1B1800	101.6mm	152.4mm	123.83mm	8007N	25.4mm

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge statique maximale	Déflexion
VIBFSM1A300	73.03mm	127mm	139.7mm	1335N	25.4mm
VIBFSM1A1200	73.03mm	127mm	139.7mm	5338N	25.4mm
VIBFSM1B1600	101.6mm	152.4mm	123.83mm	7117N	25.4mm
VIBFSM1B1200	101.6mm	152.4mm	123.83mm	5338N	25.4mm
VIBFSM1B150	101.6mm	152.4mm	123.83mm	668N	25.4mm
VIBFSM1A200	73.03mm	127mm	139.7mm	890N	25.4mm
VIBFSM1B1400	101.6mm	152.4mm	123.83mm	6228N	25.4mm
VIBFSM1B400	101.6mm	152.4mm	123.83mm	1780N	25.4mm
VIBFSM1A100	73.03mm	127mm	139.7mm	445N	25.4mm

Table 2/3

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge statique maximale	Déflexion
VIBFSM1B600	101.6mm	152.4mm	123.83mm	2669N	25.4mm
VIBFSM1A050	73.03mm	127mm	139.7mm	223N	25.4mm
VIBFSM1A500	73.03mm	127mm	139.7mm	2224N	25.4mm
VIBFSM1A700	73.03mm	127mm	139.7mm	3114N	25.4mm
VIBFSM1B800	101.6mm	152.4mm	123.83mm	3559N	25.4mm
VIBFSM1A600	73.03mm	127mm	139.7mm	2669N	25.4mm
VIBFSM2B2000	101.6mm	152.4mm	184.15mm	8896N	50.8mm
VIBFSM2B800	101.6mm	152.4mm	184.15mm	3559N	50.8mm
VIBFSM2A500	73.03mm	127mm	200.03mm	2224N	50.8mm
VIBFSM2A300	73.03mm	127mm	200.03mm	1335N	50.8mm
VIBFSM2A800	73.03mm	127mm	200.03mm	3559N	50.8mm
VIBFSM2A050	73.03mm	127mm	200.03mm	223N	50.8mm
VIBFSM2B2500	101.6mm	152.4mm	184.15mm	11120N	50.8mm
VIBFSM2B2200	101.6mm	152.4mm	184.15mm	9786N	50.8mm
VIBFSM2A400	73.03mm	127mm	200.03mm	1780N	50.8mm
VIBFSM2A600	73.03mm	127mm	200.03mm	2669N	50.8mm
VIBFSM2A700	73.03mm	127mm	200.03mm	3114N	50.8mm
VIBFSM2A900	73.03mm	127mm	200.03mm	4004N	50.8mm
VIBFSM2B150	101.6mm	152.4mm	184.15mm	668N	50.8mm
VIBFSM2A100	73.03mm	127mm	200.03mm	445N	50.8mm

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge statique maximale	Déflexion
VIBFSM2B1600	101.6mm	152.4mm	184.15mm	7117N	50.8mm
VIBFSM2B1200	101.6mm	152.4mm	184.15mm	5338N	50.8mm
VIBFSM2A1100	73.03mm	127mm	200.03mm	4893N	50.8mm
VIBFSM2A1000	73.03mm	127mm	200.03mm	4448N	50.8mm
VIBFSM2B400	101.6mm	152.4mm	184.15mm	1780N	50.8mm
VIBFSM2B600	101.6mm	152.4mm	184.15mm	2669N	50.8mm
VIBFSM2A1200	73.03mm	127mm	200.03mm	5338N	50.8mm
VIBFSM2B1000	101.6mm	152.4mm	184.15mm	4448N	50.8mm
VIBFSM2A200	73.03mm	127mm	200.03mm	890N	50.8mm
VIBFSM2B300	101.6mm	152.4mm	184.15mm	1335N	50.8mm
VIBFSM2B1800	101.6mm	152.4mm	184.15mm	8007N	50.8mm
VIBFSM2B1400	101.6mm	152.4mm	184.15mm	6228N	50.8mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

