



## Boîte à dos ouvert



Le boîtier nVent CADDY ouvert à l'arrière offre un accès rapide et facile pour l'installation du câblage électrique, des connecteurs de conduits et des câbles de données. Grâce à une plaque arrière amovible polyvalente, les prestataires peuvent ouvrir toute la surface du boîtier. L'objectif est de simplifier et de rendre plus efficace les connexions de câblage et d'installations enfichables. Idéal pour les installations préfabriquées où des appareils, des raccords et des câbles sont déjà installés pour pouvoir réaliser rapidement et facilement les connexions de câblage d'appoint, sans avoir besoin de devoir retirer ou de travailler à travers l'anneau de boue.

La série du boîtier nVent CADDY ouvert à l'arrière est proposée dans les tailles 4 po et 4 11/16 po, ainsi que dans les versions alimentation et données de la boîte 4 11/16 po, avec des débouchures dimensionnées en conséquence. Pour augmenter encore la productivité, les économies et la sécurité sur le chantier, associez la série à notre gamme complète de supports encastrés entre et sur goujons nVent CADDY. Ceci peut également être commandé pour agrémenter nos montages préfabriqués standard et toutes les solutions pré-assemblées personnalisées nVent CADDY conçues selon vos spécifications.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

La conception ouverte permet un accès plus rapide et plus facile à l'installation des connecteurs de conduit ou du câblage

La plaque arrière polyvalente fonctionne comme un support latéral rigide pour le côté éloigné ou comme une fixation supplémentaire par embout fileté.

Le support rigide empêche le recul dans la cloison lattée

Multiples alvéoles pour l'installation de chemins de câbles

La plaque arrière 4 11/16 po est munie de deux débouchures de 1 po 3/4 po et de deux débouchures de 1 po

Différentes options de tailles spécifiques à l'application sont disponibles

Comprend plusieurs alvéoles de chaque côté du boîtier

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Prégalvanisé

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Taille du boîtier | Profondeur du boîtier | Taille des débouchures | Type de boîtier | Hauteur (H) | Longueur (L) |
|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| OBB4                | 101.6mm           | 55.6mm                | 12.7 mm, 19.1 mm       | Ouvert          | 104.6mm     | 101.6mm      |
| OBB41               | 119.1mm           | 63.5mm                | 12.7 mm, 19.05 mm      | Ouvert          | 119.06mm    | 119.06mm     |
| OBB41D              | 119.1mm           | 63.5mm                | 25.4 mm                | Ouvert          | 119.06mm    | 119.06mm     |


Table 2/2

| Référence catalogue | Largeur (W) |
|---------------------|-------------|
| OBB4                | 59.7mm      |
| OBB41               | 63.5mm      |
| OBB41D              | 63.5mm      |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

À utiliser avec des produits conçus pour les configurations de vis de boîtier U.S.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance  
technique

#### Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

#### Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

