

Plot en caoutchouc



La gamme de plots antivibratoires de nVent CADDY est utilisée pour minimiser les vibrations produites par les systèmes pris en charge tels que l'équipement mécanique, les pompes, les conduits, la tuyauterie et les ventilateurs d'évacuation, en caisson et en ligne.

FONCTIONS

Utilisé pour soutenir les équipements et unités de climatisation, les compresseurs, les pompes, les moteurs et les pompes de ventilateur

Code couleur pour une sélection précise et une vérification facile sur le terrain

La surface en caoutchouc offre des propriétés antidérapantes

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge statique maximale
VIBRMA100	44.45mm	79.375mm	31.75mm	445N
VIBRMA060	44.45mm	79.375mm	31.75mm	267N
VIBRMA015	44.45mm	79.375mm	31.75mm	67N
VIBRMA030	44.45mm	79.375mm	31.75mm	134N
VIBRMB150	60.33mm	98.425mm	44.45mm	668N
VIBRMB200	60.33mm	98.425mm	44.45mm	890N
VIBRMB300	60.33mm	98.425mm	44.45mm	1335N
VIBRMB120	60.33mm	98.425mm	44.45mm	534N
VIBRMC200	60.33mm	101.6mm	50.8mm	890N
VIBRMC300	60.33mm	101.6mm	50.8mm	1335N
VIBRMC500	60.33mm	101.6mm	50.8mm	2224N
VIBRMC400	60.33mm	101.6mm	50.8mm	1780N

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge statique maximale
VIBRMD1000	60.33mm	149.225mm	88.9mm	4448N
VIBRMD1500	60.33mm	149.225mm	88.9mm	6672N
VIBRMD750	60.33mm	149.225mm	88.9mm	3336N
VIBRMD2200	60.33mm	149.225mm	88.9mm	9786N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

