

Dispositif de suspension à ressort



La gamme de dispositifs de suspension antivibratoires de nVent CADDY est utilisée pour supporter des objets suspendus ou des éléments structurels afin d'amortir efficacement les vibrations potentielles et la transmission du bruit à la structure du bâtiment. Les dispositifs de suspension sont généralement montés aux plafonds, pour des applications où il n'y a pas de charges latérales ou de changements de poids de fonctionnement, et maintiennent la tuyauterie suspendue, les gaines, les ventilateurs et l'équipement.

FONCTIONS

Utilisé pour suspendre les équipements, les systèmes de climatisation et la tuyauterie

Boîtier en acier laqué époxy

Les ressorts utilisent un code couleur permettant une sélection précise et une vérification facile sur le terrain

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Taille du piquet	Charge statique maximale	Déflexion
VIBSH1A065	38.1mm	54.61mm	88.14mm	12.7	267N	25.4mm
VIBSH1A075	38.1mm	54.61mm	88.14mm	12.7	334N	25.4mm
VIBSH1A015	38.1mm	54.61mm	88.14mm	12.7	67N	25.4mm
VIBSH1A035	38.1mm	54.61mm	88.14mm	12.7	156N	25.4mm
VIBSH1A150	38.1mm	54.61mm	88.14mm	12.7	668N	25.4mm
VIBSH1B065	69.85mm	76.2mm	114.3mm	15.88	290N	25.4mm
VIBSH1B500	69.85mm	76.2mm	114.3mm	15.88	2224N	25.4mm
VIBSH1B400	69.85mm	76.2mm	114.3mm	15.88	1780N	25.4mm
VIBSH1B300	69.85mm	76.2mm	114.3mm	15.88	1335N	25.4mm
VIBSH2A800	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	3559N	50.8mm
VIBSH1B200	69.85mm	76.2mm	114.3mm	15.88	890N	25.4mm
VIBSH1B100	69.85mm	76.2mm	114.3mm	15.88	445N	25.4mm

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Taille du piquet	Charge statique maximale	Déflexion
VIBSH2A600	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	2669N	50.8mm
VIBSH2A500	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	2224N	50.8mm
VIBSH2A300	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	1335N	50.8mm
VIBSH2A1400	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	6228N	50.8mm
VIBSH2A1600	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	7117N	50.8mm
VIBSH2A1200	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	5338N	50.8mm
VIBSH2A200	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	890N	50.8mm
VIBSH2A100	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	445N	50.8mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Hauteur	Taille du piquet	Charge statique maximale	Déflexion
VIBSH2A035	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	178N	50.8mm
VIBSH2A065	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	290N	50.8mm
VIBSH1B035	69.85mm	76.2mm	114.3mm	15.88	178N	25.4mm
VIBSH2A400	69.85mm	76.2mm	190.5mm	15.88	1780N	50.8mm
VIBSH2B1600	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	6228N	50.8mm
VIBSH2B400	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	1780N	50.8mm
VIBSH2B500	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	2224N	50.8mm
VIBSH2B1400	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	5338N	50.8mm
VIBSH2B200	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	890N	50.8mm
VIBSH2B1200	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	4448N	50.8mm
VIBSH1C1200	69.85mm	88.9mm	162.05mm	19.05	5338N	25.4mm
VIBSH2B300	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	1335N	50.8mm
VIBSH2B100	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	445N	50.8mm
VIBSH2B800	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	3559N	50.8mm
VIBSH1C800	69.85mm	88.9mm	162.05mm	19.05	3559N	25.4mm
VIBSH2B600	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	2669N	50.8mm
VIBSH2B065	69.85mm	88.9mm	222.25mm	19.05	223N	50.8mm
VIBSH1C1600	69.85mm	88.9mm	162.05mm	19.05	7117N	25.4mm
VIBSH1C600	69.85mm	88.9mm	162.05mm	19.05	2669N	25.4mm
VIBSH1C2000	69.85mm	88.9mm	162.05mm	19.05	8896N	25.4mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

