


Tige filetée



FONCTIONS

Couper à la longueur désirée

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPÉCIFICATIONS


Résistance à la traction:	400 MPa
Limite d'élasticité:	248211kPa
Finition:	Électro-galvanisé
Matériau:	Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Taille du piquet (RS)	Longueur (L)	Charge statique
0502506EG	1/4"	1800mm	1068N
0502510EG	1/4"	3000mm	1068N
0503710EG	3/8"	3000mm	2712N
0503706EG	3/8"	1800mm	2700N
0505006EG	1/2"	1800mm	5026N
0505010EG	1/2"	3000mm	5026N
0506210EG	5/8"	3000mm	8050N
0506206EG	5/8"	1800mm	8050N
0507510EG	3/4"	3050mm	12054N
0507506EG	3/4"	1800mm	12054N

Référence catalogue	Taille du piquet (RS)	Longueur (L)	Charge statique
0508706EG	7/8"	1800mm	16770N
0508710EG	7/8"	3050mm	16770N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

