

Isolateur basse tension, filetage imp, 55,25 mm, larg hex 2,5", 73,3 mm, 1/2 UNC

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

IS02-18-12



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques

Haute résistance au courant de fuite

Homologués UL® E125470 et évalués pour une résistance au courant diélectrique de 1 500 VCA/CC

Sans halogène

Conforme RoHS

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 559684

Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre; Acier

Finition: Électro-galvanisé

Température de fonctionnement: -40 to 130°C

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Hauteur (H): 55.24mm

Largeur de la tête hexagonale (W): 2.5in

Profondeur (D): 73.3mm

Taille du filetage (TS): 1/2" UNC

Profondeur de filetage (TD): 15.88mm

Diamètre (Ø): 54.36mm

Tension d'isolement: 2500

Charge statique 1 (F1): 13345N

Charge statique 2 (F2): 5783N

Poids unitaire: 0.3kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les distances d'amorçage et la distance minimale doivent respecter les normes applicables à l'application.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE