

Kit de moule de connexion multiple Cadweld Multi

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

KITCDMV01



FONCTIONS

Le moule polyvalent produit un éventail de connexions diverses

Système auto-étanche breveté pour prévenir les fuites de métal de soudure

La structure de compression compacte permet d'aligner facilement les conducteurs

Guide d'instructions en images

Le système facile à utiliser permet de réaliser des soudures en quelques secondes

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Conformité: Connexion permanente EN CEI® 62561-1

Types de connecteurs multiples ERICO CADWELD MULTI							
Styles de moules	Nombre de galettes requises	Dimensions maximales de conducteur	Dimensions de bus/cosse maximales	Dimensions de barre d'armature max, métrique	Dimensions de barre d'armature max, U.S.	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, Réel
Câble en cuivre solide ou à torons à câble en cuivre solide ou à torons							
SS	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
SC	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
PA	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
PA	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
XA	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
GG	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
GJ	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
GF	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
GW	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
XB	3	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
PP	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
PK	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
GE	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
PG	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	-	-	-	-
TD	2	Toron 25 mm ² ; Toron N° 4	-	-	-	-	-
TE	2	Toron 25 mm ² ; Toron N° 4	-	-	-	-	-
TF	2	Toron 25 mm ² ; Toron N° 4	-	-	-	-	-
Câble en cuivre solide ou à torons à barre d'armature							
RG	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	10 mm	N° 3	-	-
RH	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	10 mm	N° 3	-	-
RK	2	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	10 mm	N° 3	-	-
RD	3	Toron 50 mm ² ; Toron 1/0	-	10 mm	N° 3	-	-
Ruban en cuivre ou acier à barre d'armature							

RF	2	-	30 x 3,5 mm	10 mm	N° 3	-	-
Ruban en cuivre à ruban en cuivre							
BB	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
BG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
EB	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Câble en cuivre solide ou à torons à bus/cosse en cuivre ou acier							
HA	2	Toron 50 mm² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HC	2	Toron 50 mm² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HS	3	Toron 50 mm² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HT	3	Toron 50 mm² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
GL	2	Toron 50 mm² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LA	2	Toron 50 mm² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LJ	2	Toron 50 mm² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LE	2	Toron 50 mm² ; Toron 1/0	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
Ruban en acier galvanisé à ruban en acier galvanisé							
BB	2	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Câble en cuivre solide ou à torons à piquets de terre							
TG	2	Toron 10 mm² ; Toron N° 6	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GT	2	Toron 10 mm² ; Toron N° 6	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GR	2	Toron 10 mm² ; Toron N° 6	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GT	3	Toron 10 mm² ; Toron N° 6	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GR	3	Toron 10 mm² ; Toron N° 6	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
Ruban en cuivre à piquet de terre							
CN	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CN	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
Ruban en acier galvanisé à piquet de terre							

CN	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE