

Barre neutre pour répartiteurs TD, 125 A IEC

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

NB-125A



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

S'attache aux répartiteurs quadripolaires pour augmenter les capacités du fil

Connexion électrique directe

Assemblage mécanique résistant

Carter de protection transparent

Sans halogène

Conforme RoHS

Conforme à la norme EN 45545 obtenant une homologation HL3 pour le chapitre R22

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 563841

Intensité nominale maximale, CEI: 125A

Courant admissible à court terme (Icw) 1s: 4.5kA

Courant de court-circuit pic (Ipk): 30kA

Nombre de connexions côté ligne: 3

Taille du câble torsadé compact côté ligne: 10 - 25 mm²

Taille du câble torsadé côté ligne - embout: 6 – 16mm²

Nombre de connexions côté charge: 9

Taille du câble torsadé compact côté charge: 2,5 - 6 mm²

Taille du câble torsadé côté charge - embout: 1,5 – 6 mm²

Profondeur (D): 37.4mm

Hauteur (H): 34.3mm

Largeur (W): 142mm


Poids unitaire: 0.17kg

À utiliser avec: TD-100-125AL (563830); TD-100-125ALL (563840)

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Conformité: CEI® 60947-7-1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE