

Shunt de puissance tressé plat, 100 mm², 500 mm

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PBC100X500



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Idéal pour la liaison transformateur-conduit omnibus

Les plages solides peuvent être percées pour s'adapter aux conceptions spécifiques du client

Connexion d'alimentation extrêmement flexible et bonne résistance aux vibrations

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 564050

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Diamètre du fil: 0.15mm

Section transversale: 100mm²

ΔT 30 K: 349A

ΔT 50 K: 462A

Longueur (L): 500mm

A: 35mm

B: 40mm

C: 7mm


Coefficient de courant 2 bar: 1.72

Poids unitaire: 0.63kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lorsqu'elles sont utilisées en parallèle, les deux dérivation doivent être espacées d'une distance minimale égale à l'épaisseur de la dérivation pour permettre le refroidissement à l'air.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE