

Câble à réseau de rail, poste a souder complet, alimentation, 85-141 lb T-Rail, Pas de câblage 500 kcmil, Droite

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PBWT203SRH



FONCTIONS

Ensemble de soudage complet conçu pour installer les circuits de voie et les cavaliers de métallisation à l'axe neutre

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Graphite; Acier; Thermoplastique

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Type de borne de liaison: W

Taille de conducteur: 500 kcmil Ropelay

Diamètre extérieur du conducteur, nominal: 26.42mm

Style de soudeur: T20

Orientation: Droite

Moule uniquement: Non

Moule de remplacement: PBW3SRH

Matériau de soudage: PB250, vendu séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE