


# Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, plat, 630 A

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

**TRC-630A**



CERTIFICATIONS

---



FONCTIONS

---

Carter de protection transparent

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Référence article: 563190

Matériau: Cuivre; Polyamide renforcé à la fibre de verre; Plexiglas

Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI): 1000

Courant de court-circuit pic (I<sub>pk</sub>): 84kA

Courant admissible à court terme (I<sub>cw</sub>) 1s: 52kA

Nombre de connexions côté ligne: 1

Nombre de connexions côté charge: 8

Taille de trou (HS): 10mm

Taille du filetage (TS): M8

Profondeur (D): 60mm

Hauteur (H): 338 – 390mm

Largeur (W): 340mm

A: 290mm

Poids unitaire: 4.8kg

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Conformité: CEI® 60439,1; CEI® 61439,1; CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)


## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

---

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

## DIAGRAMMES

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**