


Contacteur de porte sans câble

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20118-810



Contacteur de porte avec contact magnétique, permettant une efficacité opérationnelle. Ce produit est simple à mettre en œuvre car il est de type Plug and Play.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Contacteur de porte (sans câble de connexion)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Contacteur

Profondeur: 33.5mm

Hauteur: 76.5mm

Température de fonctionnement: -25 to 75°C

Indice de protection: IP66

Largeur: 31mm

Conformité: UL® 508; EN 50047 forme B

Courant nominal: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Quantité par colis: 1

Tension: 24 – 230V

Diamètre de fil: 0.5 – 2.5mm²

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le support d'installation d'interrupteur de porte (Varistar, Novastar, Eurorack) séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE