


Varistar CP | Commutateur secteur AC pour LHX 20

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

23207-115



Commutateur de transfert automatique avec deux entrées et une sortie pour les équipements ayant un seul raccordement secteur.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Prévu pour être fixé au montant du bâti, fixation en position verticale

Signalisation : Réseau 1/Réseau 2 existant

Convient à l'échangeur thermique air/eau LHX 20

Entrée 2 x 100 ... 240 VAC

En cas de défaillance d'un réseau, la commutation sur le second réseau se fait en moins de 20 ms afin que l'appareil (p. ex. climatiseur) soit alimenté de manière ininterrompue

Commutateur de tension AC pour une alimentation redondante avec 2 tensions d'entrée

Commutation automatique entre deux réseaux AC (réseau normal, réseau de secours)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Module de redondance d'alimentation

Profondeur: 120mm

Hauteur: 333mm

Largeur: 62mm

Net Weight: 1.7kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le câble d'alimentation secteur spécifique à chaque pays.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE