

Porte avec filtre pour RackChiller In-Row 45

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24630-188

La porte filtrée remplace une porte non filtrée standard sur le RackChiller In-Row 45 afin de compléter l'appareil avec le filtrage de l'air entrant / chaud de l'aération. Le filtre est lavable / nettoyable à l'eau claire ou à l'air comprimé.

FONCTIONS

Filtration selon EN779 : 2012 Classe G2 ; Granules ISO 16890 35 %

Remplace la porte standard du RackChiller In-Row 45

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Échangeur thermique air/liquide

Famille de produits: Varistar CP

Largeur: 300mm

Hauteur: 2000mm

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier

Net Weight: 11.526kg

Quantité par colis: 1

Hauteur du rack: 42U

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fonctionne uniquement avec Varistar LHX+ 45 In-Rack et RackChiller In-Row 45

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE