


Bâti de prises SCHUKO, triphasé, 9 prises

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

60110-219



PDU modulaire et compact avec sorties SCHUKO et raccordement triphasé.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme à la norme DIN 57620

Bâti de prises SCHUKO, triphasé

Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules

3 phases, 16 A par phase

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Hauteur 1 U

Montage vertical

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Bâti de prises

Type de prise: SCHUKO

Nombre de prises: 9

Couleur: Gris; Noir; Rouge

Sorties commutées: Non

Longueur: 608.5mm

Tension CA: 230V

Profondeur: 44mm

Finition: Anodisé

Matériau: Aluminium; Polyamide

Net Weight: 1.65kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE