



Bâti de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 8x IEC C13, 19"

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

60110-290



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, la PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec sorties IEC C13.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

230 V, 10 A

Montage vertical ou horizontal

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Bâtis de prises avec prises IEC 60320-C13

Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules

Conformément à la norme IEC 60320

Hauteur utile 1 U

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de prise: CEI C13

Nombre de prises: 8

Sorties commutées: Non

Tension CA: 230V

Quantité par colis: 1

Couleur: Gris

Profondeur: 44mm

Finition: Anodisé

Longueur: 438.5mm

Matériau: Aluminium; Polyamide

Type de produit: Bâti de prises

Net Weight: 0.815kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE