

Plateau rackable de 19 po, 1U x 7,60, noir, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

A19FT3B



Les plateaux de ventilateur améliorent le flux d'air de convection naturelle à l'intérieur d'une armoire lorsqu'ils sont installés avec d'autres équipements de 19 po montés sur rack.

FONCTIONS

Plateaux de ventilateur disponibles avec trois ou six ventilateurs de 4 po

Comprend un cordon d'alimentation de 72 po (1829 mm) avec prise d'alimentation 320 standard CEI

Le cordon d'alimentation se branche sur une prise 115 V c.a. standard

Le commutateur à bascule avec indication lumineuse fournit un contrôle ON-OFF et indique le fonctionnement des ventilateurs.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 13855

Hauteur: 42mm

Largeur: 483mm

Nombre de ventilateurs: 3

Tension d'entrée CA: 100 – 120V

Profondeur: 206mm

Puissance nominale en watts: 45W

Température: 70°C max

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.52mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE