


Gestion de câbles horizontale CableTek 2U, simple face, compatible 19" composite

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DCHS2



La gestion de câbles horizontal CableTek comprend des montants d'extrémité robustes, des pointes en forme de flèche et peut être monté sans outil pour acheminer facilement les câbles Cat 5e, 6 et 6A horizontalement dans des armoires standards de 19 po ou sur des racks pour cadre ouvert à 2 ou 4 montants.

NORMES INDUSTRIELLES

EIA 310-D

FONCTIONS

La dispositif de montage par encliquetage maintient la gestion de câbles en place pendant l'installation des vis de montage

Les supports robustes en pointe de flèche sont conçus pour acheminer les câbles vers la base et sont fabriquées en matériau composite noir

Les montants d'extrémité arrondis et robustes soutiennent le câble entrant et sortant de la gestion de câbles, en maintenant un rayon de courbure adéquat

Les compartiments profonds pour câbles permettent une densité d'intégration maximale

Les bords arrondis protègent les gaines des câbles contre les dommages

Les trous sur les modèles à double côté protègent les câbles tout en facilitant leur passage entre les côtés avant et arrière

Les unités à simple et double côté fournissent une grande capacité de câble, y compris pour les câbles 5e, 6 et 6A

Les hauteurs 1 RU et 2 RU optimisent la capacité du rack pour offrir une plus grande flexibilité

Le couvercle à charnière amovible s'ouvre en haut ou en bas et se ferme automatiquement pour protéger les câbles et conserver un aspect esthétique

Le modèle à double côté inclut des couvercles à l'avant et à l'arrière

Les couvercles restent ouverts pendant les procédures d'installation et de maintenance

Les gestions horizontales et verticales de câbles sont conçues en système pour offrir une apparence soignée et une efficacité optimale

Des vis à tête de combinaison 10-32 et 12-24 sont incluses pour le montage

Fabriqués en matériau composite noir homologué UL

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 17242

Hauteur: 201mm

Largeur: 88mm

Profondeur: 481mm

Matériau: ABS

Finition: Mat doux

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Unités de rack: 2U

Taux de remplissage, câble avant, Cat. 5e 0,22 po: 208

Taux de remplissage, câble avant, Cat. 6 0,25 po: 161

Taux de remplissage, câble avant, Cat. 6A 0,30 po: 112

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE