

Sortie PDU commutée et moniteur environnemental, pour rack 19 po, noir, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DPC1N119820



La sortie PDU commutée et le moniteur environnemental fournissent l'alimentation, la sortie commutée et la surveillance environnementale pour un accès rapide au courants, aux tensions, à la puissance et aux kilowattheures. Elle permet aux utilisateurs de désactiver à distance des prises spécifiques pour neutraliser ou redémarrer les équipements pouvant poser des problèmes, évitant ainsi les temps d'arrêt.

FONCTIONS

Affichage LCD local, comprend un port pour l'affichage distant en option

Assure la surveillance environnementale avec deux ports RJ12 pour capteurs plug-and-play en option (commandés séparément)

Connectivité Ethernet

Le modèle horizontal à montage en rack de 19 po dispose de (8) sorties 15 A, 120 V, NEMA 5-15R

Cordon d'alimentation 10 pi avec 5-15P

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 17311

Largeur: 432mm

Profondeur: 216mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Épaisseur: 1.52mm

Tension CA: 120V

Charge électrique nominale: 20A

Nombre de prises: 8

Type de prise: NEMA 5-15R

Code couleur: RAL 9005

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE