

Racks à cadres ouverts à 4 montants 45U

Taraudé, 84x20.25, Noir, Aluminium

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

E4DR19FM45U



Les cadres ouverts à 4 montants pour racks combinent la sécurité de montage d'une armoire et l'accessibilité d'un rack. Utilisés dans les centres de données de communication et les salles de télécommunication, ces cadres à profondeur réglable supportent des équipements de réseau plus profonds et plus lourds et peuvent être regroupés avec des cadres standards à 2 montants ou 4 montants pour agrandir les installations existantes.

NORMES INDUSTRIELLES

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

EIA 310-D

FONCTIONS

Profondeur réglable de 450 mm à 1050 mm 17,7 (po à 41,3 po) par incréments de 25 mm (98 po)

Les trous taraudés 12-24 espacés de 5/8 - 5/8 - 1/2 po ou les trous carrés de 0,375 po s'intègrent aux équipements de rack de 19 po et sont conformes aux normes EIA Universal.

Compatible avec les accessoires de rack de 19 po

Disponible avec une hauteur nominale de cadre de 6, 7 et 8 pi

Les marquages RU à l'avant et à l'arrière des montants à trous taraudés facilitent le montage de l'équipement

Trous de montage au sol pré-perçés à 0,750 po de diamètre

12-24 vis de montage en rack (paquet de 20) incluses avec le modèle à trous taraudés

Pour le modèle à trous carrés, commander séparément les vis et les écrous à cages

Regroupement possible avec les cadres ouvert de 2 et 4 montants

Comprend des instructions d'assemblage complètes

Expédié non assemblés pour un transport pratique vers le site

Les montants sur le modèle à trous taraudés sont fabriqués en aluminium extrudé léger (alliage 6063-T6) et comportent des marquages RU à l'avant et à l'arrière des montants

Les montants sur le modèle à trous carrés sont fabriqués en acier de calibre 12

Angles supérieurs et inférieurs en aluminium extrudé (alliage 6063-T6)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 10008

Hauteur: 2131mm

Largeur: 514mm

Matériau: Aluminium

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 3.5mm

Type de trou de montage: Taraudé

Unités de rack: 45U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE