

Racks à cadre ouvert 2 montants, 108,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EVR19FM58U



Conçus pour les centres de données et les salles de télécommunication, les cadres ouverts à 2 poteaux pour racks répondent aux exigences de gestion de câbles. Les cadres sont disponibles en largeurs de colonnes de 3 ou 6 po.

NORMES INDUSTRIELLES

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

EIA 310-D

FONCTIONS

Hauteurs allant de 4 pi à 9 pi (24U à 58U) conformes aux exigences de capacités. Les cadres pour racks de 19 po ont 7 pi de hauteur

Les rails latéraux sont taraudés des 2 côtés avec des filetages 12-24UNC pour une installation rapide

Le modèle à trous pour montage vertical de 5/8 po - 5/8 po - 1/2 po est conforme aux normes EIA.Universal

Les marquages RU à l'avant et à l'arrière des montants facilitent le montage de l'équipement

Emballage individuel non-assemblé. Le matériel d'assemblage est fourni pour un entreposage et une installation faciles

Des ensembles de gestion de racks et de câbles pratiques sont offerts avec un ou deux guides de câbles de 6 po.

Couvercle à charnière d'une pièce inclus

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 35319

Hauteur: 2743mm

Largeur: 514mm

Profondeur: 381mm

Matériau: Aluminium

Finition: Mill

Épaisseur: 3.5mm

Unités de rack: 58U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE