

Kit porte-échelle coubé forme d'échelle cULus, s'adapte à 15, noir acier, ext

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

LOB15BLK



Les sections courbées en forme d'échelle permettent un changement de direction vertical. Elles sont faites d'acier tubulaire de 1 à 1/2 pouces x 3/8 pouces (38 mm x 8 mm), avec une finition peinte ou plaquée. Les traverses sont soudées à l'intérieur (courbes intérieures) ou à l'extérieur (courbes extérieures) de la section. Elles se connectent à une section droite avec des kits de raccordement. Elles sont également conçues pour les câbles catégorie 5e, 6, 6A et de fibre optique.

FONCTIONS

Les sections courbées en forme d'échelle permettent un changement de direction vertical

Elles sont en acier tubulaire de 1 à 1/2 pouces x 3/8 pouces (38 mm x 8 mm), avec une finition peinte ou plaquée

Les traverses sont soudées à l'intérieur (courbes intérieures) ou à l'extérieur (courbes extérieures) de la section

Elles se connectent à une section droite avec des kits de raccordement

Elles sont également conçues pour les câbles catégorie 5e, 6, 6A et de fibre optique

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 29985

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.52mm

Type de courbure verticale: Extérieur

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE