


Cornières de cadre ProLine 19 po, pour 2200 mm, noir, acier, taraudé

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PRA1922TPL1



Les cornières de cadre ProLine 19 po et 23 po supportent tout équipement de mise en réseau EIA standard espacé conçu pour être monté dans une armoire. Les cornières de cadre fournissent un espacement de cadre de 19 pouces lorsqu'ils sont montés sur des cadres de 600 mm de largeur, et un espacement de cadre de 23 pouces lorsqu'ils sont montés sur des cadres de 700 mm de large. Elles doivent être utilisées avec des supports de réduction de cadres pour fournir un espace de 19 po ou 23 po dans des cadres de 700 mm ou 800 mm de largeur. D'autres dimensions sont disponibles pour les applications de colocation multi-compartiments. La position standard de la cornières de cadre est de 44 mm derrière l'ouverture de la porte. Fournis par paires.

Les cornières de cadre peuvent être déplacées vers l'avant si souhaité. Les installations plus profondes nécessitent l'utilisation de sangles grillagées ou de profilés de montage. Pour assembler des armoires avec des cornières de cadre positionnées entièrement vers l'avant, utilisez le kit d'assemblage PJ2FF. Pour les étagères, le tiroir, les guides et les étagères à glissières, deux ensembles de cornières de cadre ou des supports de cadre doivent être installés dans le cadre.

Un réducteur ou une gestion de câbles doit être commandée pour les armoires de 700 et 800 mm de largeur.

FONCTIONS

Les cornières de cadre ProLine 19 po et 23 po soutiennent tout équipement de mise en réseau EIA standard espacé conçu pour être monté dans une armoire

Les cornières de cadre fournissent un espace de cadre de 19 pouces lorsqu'elles sont montées sur des cadres de 600 mm de largeur, et un espacement de cadre de 23 pouces lorsqu'elles sont montées sur des cadres de 700 mm de largeur

Elles doivent être utilisées avec des supports de réduction de cadre pour fournir un espace de 19 po ou 23 po dans des cadres de 700 mm ou 800 mm de largeur

D'autres dimensions sont disponibles pour les applications de colocation multi-compartiments

La position standard de la cornière de cadre est de 44 mm derrière l'ouverture de la porte

Fournis par paires

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 11242

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 2.66mm

Type de trou: Taraudé

Unités de rack: 47U

Longueur: 2091mm

Convient à la hauteur du bâti de l'armoire: 2200mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE