

Armoire server ProLine FloTek HCA, 2000x600x900 mm, noir, acier, sans côtés

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PSCHCA2069BNS



Deux banques de ventilateurs redondantes, alimentées indépendamment, situées à l'arrière de l'armoire server ProLine FloTek HCA, maximisent la puissance de refroidissement pour les applications à haute densité qui génèrent de grandes quantités de chaleur.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL par CSA C22.2 n° 14-18

cUL Listed to CSA C22.2 No. 14-18

CEI 60529, IP20

IEC 60529, IP20

Perforated doors meet or exceed manufactures open space/air flow ventilation requirements

FONCTIONS

La porte avant entièrement perforée offre un flux d'air maximal depuis l'allée froide et est conforme aux exigences des fabricants de serveurs en matière d'espace ouvert.

La porte d'entrée rigide en extrusions d'aluminium et en acier perforé formé offre un aspect très attrayant et une grande durabilité.

Six ventilateurs de 6-pouces avec protège-doigts intégral dans les portes arrière aspirent l'air froid à travers l'armoire et l'évacuent dans l'allée chaude.

Les ventilateurs de chaque porte peuvent être alimentés indépendamment pour assurer un refroidissement redondant.

Le capot solide permet de diriger le débit d'air sur l'équipement

Les modèles sans côtés s'emboîtent rapidement pour faciliter l'installation dans les applications suspendues.

La poignée pivotante à bouton-poussoir à verrouillage à trois points sur la porte avant permet un accès facile mais contrôlé ; deux clés sont incluses

Les portes arrière sont divisées pour un accès facile et comprennent une poignée pivotante à 3 points, à profil bas et verrouillable.

Deux jeux d'angles de cadres à trous carrés de 19-po supportent l'avant et l'arrière de l'équipement.

Les cornières de racks sont réglables en permanence de l'avant à l'arrière pour une plus grande souplesse de positionnement.

La plaque d'obturation supérieure permet d'acheminer facilement des câbles, des câbles préconnectés et des panneaux de brassage

Fond ouvert avec supports intégrés à boulonner

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 15597

Hauteur: 1991mm

Largeur: 599mm

Profondeur: 899mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 1.52mm

Unités de rack: 42U

Caches latéraux inclus: Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les ventilateurs fournissent un débit d'air allant jusqu'à 1440 CFM

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE