

# Interceptor nVent ERICO System 3000

## Data Solutions



### FONCTIONS

Réponse dynamique à l'approche d'un traceur descendant

Conçu pour les installations de hauteur inférieure

Technologie non radioactive

Aucune source d'alimentation externe n'est requise


### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Température	Hauteurs de pose (H)	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Hauteur (H)
INTMKIVSS	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)	-40 to 100°C	20m max	101.6mm	26.15mm	348mm

Table 2/2

Référence catalogue	Taille du filetage (TS)	Poids unitaire
INTMKIVSS	1/2" BSPP	2.06kg



### AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**