

PivotRack

Data Solutions



PivotRack sert au montage mural et à sécuriser des équipements de rack de 19 pouces pour les salles de télécommunication et d'autres emplacements. C'est un moyen économique pour les équipements de rack de 19 pouces à distance. Ces racks à cadre ouvert conviennent parfaitement aux applications de câblage haute densité tout en optimisant l'accès aux équipements et aux câbles. PivotRack est idéal pour les cadres de distribution intermédiaires, les équipements de rack de 19 pouces à distance, l'automatisation de bâtiments, la sécurité et de nombreuses autres applications.

NORMES INDUSTRIELLES

Capacité nominale de 100 lb avec un facteur de sécurité 4X

Rated to 100 lbs. with a 4X safety factor

EIC 310-D

FONCTIONS

Conçu pour loger tous les équipements de rack standard de 19 po

L'assemblage facile, à outil unique réduit le temps et les coûts d'installation

Le pivot central est monté en deux positions et offre une polyvalence maximale

Les trous de mise à la terre à double cosse UL permettent une adhésion facile aux codes locaux de liaison et de mise à la terre.

La broche de la rallonge verrouille le rack par intervalle de 15°, offrant une position stable pour l'installation des câbles et des équipements

Préassemblé pour une installation rapide

Le support de montage temporaire permet une installation murale rapide, par une seule personne

L'emballage intelligent avec des trous pour transport manuel facilite le transport

Points d'attache de câble, dimensionnés pour des sangles Velcro® de 1 po maximum, fournis en positions horizontale et verticale à plusieurs endroits

Modèle standard de 24 po de profondeur pour s'adapter à diverses applications

La conception ouverte permet un accès maximal aux câbles et à l'équipement

Fixations de rack de 19 po (tête de Phillips, point pilote, noir), 12-24, quantité 20, incluses

Section de mur avec une structure en acier laminé à froid, profilé et de fort calibre

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Noir foncé
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 9005

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur	Unités de rack
E19SWMC12U24	26168	2.66mm	12U
E19SWMC20U24	26171	2.66mm	20U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE