

# Poteau de montage Express réglable pour système de rétention ProLine

## Data Solutions



Sert de structure de soutien verticale pour fixer des portes de rétention et des panneaux d'espacement de rack.

### FONCTIONS

Se monte au sol avec des canaux d'encadrement et des contre-écrous pour une installation sécuritaire (peut également être installé sur une dalle au sol)

Permet d'utiliser des portes de rétention et/ou de panneaux d'écartement de rack dans des rangées inégales

Peut être réglé à différentes hauteurs (42U-50U)

Le système de rétention Express inclut un système de montage magnétique pour une installation rapide

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
UACAMP	38633	2134mm	305mm	254mm	Acier doux	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Code couleur
UACAMP	38633	Noir foncé	RAL 9005

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**