

# Ensemble de serveur ProLine S1

## Data Solutions



Les armoires d'ensemble de serveur ProLine S1 représentent une solution économique aux entrepreneurs, les petites salles informatiques, les écoles, les commerces de détail ou les petits réseaux ayant besoin d'une armoire à usage général pour loger des serveurs, commutateurs, câbles et autres équipements de communication. De multiples dimensions, configurations et accessoires offrent aux armoires ProLine S1 une grande flexibilité d'application. Les ensembles pour serveur ProLine S1 sont une solution prête pour centre de données conçue pour être configurée en rangée ou autonome. Les armoires disposent d'une gestion du flux d'air et offrent un accès aux câbles/montage facile.

### **NORMES INDUSTRIELLES**

Liaison de masse et mise à la terre UL 2416 (avec l'utilisation du kit de mise à la terre PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

CEI 60529, IP20

IEC 60529, IP20

### **FONCTIONS**

Le panneau supérieur a une entrée de câbles à bande à brosse à quatre coins

Gestion de la circulation d'air interne

Gestion des câbles (modèles de largeur 750 mm et 800 mm)

Socle de base

Possibilité de montage du dispositif de gestion des câbles à l'extérieur (i.e. en forme d'échelle)

Kit de roulettes/niveleurs pré-installé

Supports de montage PDU inclus (qté 2 paire)

Kits d'assemblage inclus avec les configurations « intermédiaires »

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Acier doux

**Finition:** Revêtement poudré

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
PS1SPM21751 2B	39234	2163mm	708mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE23812B	59077	2363mm	808mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE237512 B	59075	2363mm	755mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPM21612 W	59058	2163mm	606mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE217512 B	39233	2163mm	708mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE21612 W	59057	2163mm	606mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE23812 W	59069	2363mm	808mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPM23612 B	59074	2363mm	606mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE23612 W	59065	2363mm	606mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPM21812 B	39236	2163mm	808mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPM23812 B	59078	2363mm	808mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE21812B	39235	2163mm	808mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPM23751 2W	59068	2363mm	755mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE23612B	59073	2363mm	606mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPM21751 2W	59062	2163mm	755mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPM21612 B	39232	2163mm	606mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPM23612 W	59066	2363mm	606mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE217512 W	59059	2163mm	755mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPE21612B	39231	2163mm	606mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
PS1SPM23812 W	59072	2363mm	808mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
PS1SPM21812 W	59064	2163mm	808mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003
PS1SPM23751 2B	59076	2363mm	755mm	1198mm	Noir foncé	RAL 9005
PS1SPE237512 W	59067	2363mm	755mm	1198mm	Blanc signalisation	RAL 9003

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur	Unités de rack	Accessoires de gestion verticale de câbles	Caches latéraux inclus	Type
PS1SPM21751 2B	39234	1.52mm	45U	Oui	Oui	Section centrale
PS1SPE23812B	59077	1.52mm	48U	Oui	Oui	Section de fin
PS1SPE237512 B	59075	1.52mm	48U	Oui	Oui	Section de fin
PS1SPM21612 W	59058	1.52mm	45U	Non	Oui	Section centrale
PS1SPE217512 B	39233	1.52mm	45U	Oui	Oui	Section de fin
PS1SPE21612 W	59057	1.52mm	45U	Non	Oui	Section de fin
PS1SPE23812 W	59069	1.52mm	48U	Oui	Oui	Section de fin
PS1SPM23612 B	59074	1.52mm	48U	Non	Oui	Section centrale
PS1SPE23612 W	59065	1.52mm	48U	Non	Oui	Section de fin
PS1SPM21812 B	39236	1.52mm	45U	Oui	Oui	Section centrale
PS1SPM23812 B	59078	1.52mm	48U	Oui	Oui	Section centrale
PS1SPE21812B	39235	1.52mm	45U	Oui	Oui	Section de fin

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur	Unités de rack	Accessoires de gestion verticale de câbles	Caches latéraux inclus	Type
PS1SPM23751 2W	59068	1.52mm	48U	Oui	Oui	Section centrale
PS1SPE23612B	59073	1.52mm	45U	Non	Oui	Section de fin
PS1SPM21751 2W	59062	1.52mm	45U	Oui	Oui	Section centrale
PS1SPM21612 B	39232	1.52mm	45U	Non	Oui	Section centrale
PS1SPM23612 W	59066	1.52mm	48U	Non	Oui	Section centrale
PS1SPE217512 W	59059	1.52mm	45U	Oui	Oui	Section de fin
PS1SPE21612B	39231	1.52mm	45U	Non	Oui	Section de fin
PS1SPM23812 W	59072	1.52mm	48U	Oui	Oui	Section centrale

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur	Unités de rack	Accessoires de gestion verticale de câbles	Caches latéraux inclus	Type
PS1SPM21812 W	59064	1.52mm	45U	Oui	Oui	Section centrale
PS1SPM23751 2B	59076	1.52mm	48U	Oui	Oui	Section centrale
PS1SPE237512 W	59067	1.52mm	48U	Oui	Oui	Section de fin

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**